

# Datenblatt D2130 Big Ben Verdrahteter Gong

Doppelklang

Lautstärke ca. 80 dB(A)

Taster mu?ssen fu?r Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein  
(VDE-gepru?ft)

Anschluss direkt an 230 V AC

Abmessungen: 171 x 105 x 49 mm



## Packungsinhalt:

1 x Klassische Türklingel,

## Technische Daten:

### Klassische Türklingel

Farbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Hörbereich (Lautstärke)	60m (80dB)
Melodien	1
Spannungsversorgung	Spannungsversorgung : /230V AC (Direktanschluss) ACHTUNG: Klingeltaster muss für 230V ausgelegt sein
Material	Kunststoff
Maße (mm) / Gewicht (g)	171 (h) x 105 (b) x 49 (t) / 315 (g)
Befestigungen	Ja

### Packung

EAN-Code Verpackungseinheit (VE)	5004100214294
----------------------------------	---------------

©2020 Resideo Technologies, Inc. Die Honeywell Home ist eine Marke von Honeywell International Inc., die unter Lizenz von Resideo Technologies, Inc. verwendet wird.