

BH 18 LTX BL 16 (600324500) Akku-Bohrhammer

Bestell-Nr. 600324500
EAN 4061792191655



Abbildung stellvertretend



- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1.3 J
Max. Schlagzahl	5250 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 730 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg
Gewicht mit Akkupack	2 kg

VIBRATION

Hammerbohren Beton	12.7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 145 L