

HG 20-600 (602066500) Heißluftgebläse

Bestell-Nr. 602066500

EAN 4061792186057



Abbildung stellvertretend

- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
- Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
- Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

Technische Werte

KENNWERTE

Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Luftmenge min./max.	150 / 500 l/min
Anzahl Luftmengenstufen	3
Aufnahmeleistung max.	2000 W
Gewicht ohne Netzkabel	0.62 kg
Kabellänge	2.2 m

Lieferumfang

- Breitstrahldüse (50 mm)
- Reflektordüse
- Reduzierdüse (9 mm)
- metaBOX 145