

Akku- Schlagbohrschrauber LXT

DHP482RTEB

18 V • 62 Nm • 0 – 1.900 U/min

Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum schrauben und bohren für den professionellen Gebrauch. Sonderfarbe Schwarz

Ein effizienter Schlagbohrhammer zum professionellen schrauben und bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 62/36 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht. Lieferung im Koffer, 2 Stück 5,0 Ah Akku und Ladegerät.



Technische Details

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Li-Ion Akku 18 V | 2 x 5,0Ah (90Wh) |
| durchschnittliche Ladezeit | 45 min |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Akkuschutzsystem | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 1900 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment hart/weich | 62 / 36 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Max. Bohrleistung in Mauerwerk | 13 mm |
| Max. Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahmeschaft | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Schalleistungspegel (dB) | 93 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dB) | 82 dB(A) |

EAN 0088381847810

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Mit Rechts-/ Linkslauf
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

141856-3

Transportkoffer



450128-8

Akku-Kontaktschutz LXT, 14,4V – 18V



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



Service