



**Spezifikationen**

**Abmessungen Leuchte**

Ø	in cm	-
↔	in cm	ca. 16,0
↑	in cm	ca. 50,0
↙	in cm	ca. 31,5
↔	in cm	-
↓ <sub>min</sub>	in cm	-
↓ <sub>max</sub>	in cm	-

**Abmessungen Verpackung**

↔	in cm	ca. 17,0
↑	in cm	ca. 31,5
↙	in cm	ca. 10,0

**Gewichte**

Netto	in kg	ca. 1,3
Brutto	in kg	ca. 1,5

**technisch**

Schutzklasse III

Schutzart IP 20



**SCOOP | Serie 119**

Artikelnummer	Marke	Kundenartikelnr.	EAN-Nummer
811901429000	ACTION	2306381	4003474376622

**Tischleuchte Scoop 1flg Multi Color**

3-Stufen dimmbar, | Farbtemperaturwechsler | 3000 - 4200 - 6000 K |

Spannung: 230

inklusive Leuchtmittel

Hersteller:

Bestückung:

1 x LED  
3,2W  
  
280 Lumen

Lumen: (lm)	280
Farbtemperatur: (K)	6000
Spannung: (V)	220-240
Lebensdauer: (h)	20000
Lebensdauer: (J)	



**ACTION** 811901429000

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Technische Änderungen vorbehalten