



Spezifikationen		
Abmessungen Leuchte		
∅	in cm	-
↔	in cm	ca. 40,0
↑	in cm	ca. 180,0
↙	in cm	ca. 40,0
↔	in cm	-
↓ <sub>min</sub>	in cm	-
↓ <sub>max</sub>	in cm	-
Abmessungen Verpackung		
↔	in cm	ca. 48,0
↑	in cm	ca. 48,5
↙	in cm	ca. 190,0
Gewichte		
Netto	in kg	ca. 7,5
Brutto	in kg	ca. 10,0
technisch		
Schutzklasse II		
Schutzart IP 20		

Kemi | Serie 226

Artikelnummer	Marke	Kundenartikelnr.	EAN-Nummer
3226.02.88.9000	WOFI	4003474375007	4003474375007

**Standleuchte Kemi 2flg. Dunkelgrau**

inkl. Fernbedienung, | getrennt schaltbar, | dimmbar |  
 ab September 2020 | | |  
 Spannung: 230

inklusive Leuchtmittel

Hersteller:

Bestückung:

1 x LED  
 105,0  
  
 7200 Lumen

Lumen: (lm)	7200
Farbtemperatur: (K)	3000
Spannung: (V)	220-240
Lebensdauer: (h)	20000
Lebensdauer: (J)	



WOFI 3226.02.88.9000

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++  
 A+  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012