



Spezifikationen	
Abmessungen Leuchte	
Ø	in cm -
↔	in cm ca. 27,5
↑	in cm ca. 54,0
↗	in cm ca. 10,0
↔	in cm -
↓ <sub>min</sub>	in cm -
↓ <sub>max</sub>	in cm -
Abmessungen Verpackung	
↔	in cm ca. 14,0
↑	in cm ca. 59,0
↗	in cm ca. 33,0
Gewichte	
Netto	in kg ca. 1,2
Brutto	in kg ca. 1,5
technisch	
Schutzklasse II	
Schutzart IP 20	

Jade | Serie 922

Artikelnummer	Marke	Kundenartikelnr.	EAN-Nummer
10688	WOFI	4003474383187	4003474383187

Tischleuchte Dunkelgrau

3-Stufen dimmbar | | |

ab September 2020 | | |

Spannung: 230

inklusive Leuchtmittel

Hersteller:

Bestückung:

1 x LED

**20,0W**

1900 Lumen

Lumen: (lm)	1900
Farbtemperatur: (K)	3000
Spannung: (V)	220-240
Lebensdauer: (h)	20000
Lebensdauer: (J)	



WOFI 10688

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++

A+

A

B

C

D

E

}

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012