

# VISTUS VD

## ALUMINIUM-AUSSENSTATION

FARBKAMERA MIT  
120° HORIZONTAL-  
ERFASSUNG

16 INFRAROT-LEDS  
FÜR OPTIMIERTE  
NACHTSICHT

BELEUCHTUNGS-  
AUTOMATIK FÜR  
KLINGELTASTER

TÜRÖFFNER-  
ANSCHLUSS

2-FAMILIENHAUS

- Farb-Kamera mit Bild- und Tonübertragung
- Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal
- 16 Infrarot-LEDs für optimierte Nachtsicht

**NEU** Neue Klingeltaster-Generation:

- verbesserter Spritzwasserschutz
- einfaches Auswechseln der Namensschilder von außen
- Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
- Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
- Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
- Hochwertiges **ALUMINIUM-DRUCKGUSS-FRONTGEHÄUSE** mit matter Schutzlackierung in anthrazit oder silber
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
  - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
  - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt



wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:  
- Kurzer Doppel-Beepton ertönt  
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün



**NEU** Einfaches Auswechseln der Namensschilder



ANWENDUNGSBEISPIEL

**ZUBEHÖR**

**VD ALU-620**

**ALU-AUSSENSTATION FÜR 2-FAMILIENHAUS**



**ALU**

wahlweise in  
Silber oder Anthrazit

MODELL	VISTUS VD ALU-620 S • Art.-Nr. 41008	VISTUS VD ALU-620 A • Art.-Nr. 41179
LIEFERUMFANG	1x Außenstation mit Kamera	
GERÄTE (B x H x T)	118 x 260 x 25 mm (B x H x T)	
VERPACKUNG	140 x 290 x 85 mm (B x H x T) • 0,65kg	
VE	10 Stück • 450 x 310 x 300 mm (B x H x T) • 7,8 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A	
ZUSATZ-INFO	Min. 6 Adern (0,75mm <sup>2</sup> ) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170616 ALU-SILBER	4250109170852 ALU-ANTHRAZIT