

# VISTUS AD

## TÜRSPRECHANLAGE FÜR 2-FAMILIENHAUS

- Audio-Türsprechanlage mit Türöffner-Signal und Intercom-Funktion
- Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
- Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamten Anlage sowie eines vorhandenen Türöffners (Anschluss wahlweise an Außen- oder Innenstation)
- Die Sets sind erweiterbar auf:
  - bis zu 4 Außenstationen und
  - bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

### AUSSEN-STATION

- NEU** Neue Klingeltaster-Generation:
- verbesserter Spritzwasserschutz
  - einfaches Auswechseln der Namensschilder von außen
  - Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
  - Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
  - Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
  - Hochwertiges **ALUMINIUM-DRUCKGUSS-FRONTGEHÄUSE** mit matter Schutzlackierung in anthrazit oder silber
  - Spritzwassergeschützt gem. IP 44
  - Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
    - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
    - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt

### INNEN-STATION

- Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um SPRECH- und TÜRÖFFNER-Taster
- NEU** 16 Klingeltöne:
  - verbesserter Klang
  - höhere Lautstärke (einstellbar)
- NEU** Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- Sprach-Lautstärke einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 22 mm flach
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür

• Anschluss für Funkmodul VTX-Bell zur Einbindung von Funk-Türglocken

HÖRERLOSE  
FREISPRECH-  
ANLAGE

AKUSTISCHE +  
OPTISCHE  
KLINGELANZEIGE

TÜRÖFFNER-  
FUNKTION

ALUMINIUM  
DRUCKGUSS  
GEHÄUSE



BELEUCHTUNGS-AUTOMATIK

TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:  
- Kurzer Doppel-Beepton ertönt  
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün



ALU

wahlweise in  
Silber oder Anthrazit

### AD ALU-4020 ALU 2-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS AD ALU-4020 S • Art-Nr: 41186	VISTUS AD ALU-4020 A • Art-Nr: 41187
LIEFERUMFANG	1x Außenstation, 2x Innenstation, 1x Netzadapter	
GERÄT (B x H x T)	Außenstation: 118 x 195 x 25 mm • Innenstation: 92 x 148 x 22 mm	
VERPACKUNG	250 x 250 x 85 mm (B x H x T) • 1,0 kg	
VE	5 Sets • 445 x 275 x 270 mm (B x H x T) • 5,5 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A • 1 Watt (Standby-Betrieb)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm <sup>2</sup> ) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170920 ALU-SILBER	4250109170937 ALU-ANTHRAZIT