

# PRODUKTDATENBLATT

## LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W

LED CLICK White | LED Wand- und Deckenleuchte mit Lichtschalter steuerbaren Lichtsegmenten



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Dekorative Wohnbeleuchtung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Helles und gleichmäßig warmweiß ausgeleuchtetes Lichtpanel
- Getrennt voneinander steuerbare Lichtsegmente durch wiederholtes Betätigen des Lichtschalters
- Einfache Bedienung
- Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wand- und Deckenleuchte
- Zwei getrennte Lichtsegmente
- Verfügbar in runder und quadratischer Form



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	15,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	750 lm
<b>Lichtausbeute</b>	50 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	196,0 mm
<b>Breite</b>	196,0 mm
<b>Höhe</b>	39,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	703,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)
<b>Material der lichtemittierenden Fläche</b>	Plastik

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+35 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260535	Faltschachtel 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	770,00 g	2.08 dm <sup>3</sup>
4058075260542	Versandschachtel 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	6460,00 g	18.92 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.