

Funk-Türklingelset

Netzfinish & visuelle Warnung

Dieses Funk-Türklingelset hat eine max. Reichweite von 150 m und 16 Melodien mit Lautstärkeregl. Die tragbare Türklingel hat eine blinkende LED und kann überall platziert werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



DBY-22321 DBY321



Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
Blinklicht	Ja
Dezibel	85 dB
Einfach zu installieren	Ja
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Stromversorgung Türklingel	Batterie
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Steckertyp	NO PLUG
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 2.91 | EAN-Nr. Produkt: 8711658439037
 Bruttogewicht (kg): 0.19 | Nettogewicht (kg): 0.19

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 25.5 x 52 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658439105
 Bruttogewicht (kg): 5.79

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 480 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 5 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 14400 / 28800 / 31680

