

Artikel-Nr.: 204000011

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Zum Anschluss und Verbinden von Kopfstellen, Patchfeldern, Multischalter, Potentialausgleichsschienen, etc.
- Komplett montiert mit geraden F-Steckern schraubbar
- Schirmung 105 dB, Klasse A+



Hersteller: Kathrein

**ETF 300/S****Produktinformationen "ETF 300/S"**

Anschlusskabel 0,3 m - Schirmung 105 dB - Klasse A+ - F-Stecker schraubbar

<b>Typ:</b>	ETF 300/S
<b>Bestell-Nr.:</b>	204000011
<b>Innenleiter:</b>	0,8 Cu mm
<b>Isolation:</b>	3,55 PE mm
<b>Außenleiter:</b>	2 x Al-Folie - 1 x CuSn Geflecht
<b>Außenmantel:</b>	5 (weiß) mm
<b>Biegeradius einfach/mehrfach:</b>	30 mm
<b>Schirmdämpfung 30-1006 MHz:</b>	> 105 dB
<b>Schirmdämpfung 1006-2000 MHz:</b>	> 95 dB
<b>Schirmdämpfung 2000-3000 MHz:</b>	> 85 dB
<b>Kopplungswiderstand 5-12 MHz:</b>	< 2,5 mΩ/m
<b>Kopplungswiderstand 12-300 MHz:</b>	< 0,9 mΩ/m
<b>Frequenzbereich:</b>	5-3000 MHz
<b>Länge:</b>	0,3 m
<b>Verpackungseinheit/Gewicht:</b>	5 (50)/0,155 St./kg