

Artikel-Nr.: 2040000012

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Zum Anschluss und Verbinden von Kopfstellen, Patchfeldern, Multischalter, Potentialausgleichsschienen, etc.
- Komplett montiert mit geraden F-Steckern schraubbar
- Schirmung 105 dB, Klasse A+



Hersteller: Kathrein

**ETF 400/S****Produktinformationen "ETF 400/S"**

Anschlusskabel 0,4 m - Schirmung 105 dB - Klasse A+ - F-Stecker schraubbar

Typ:	ETF 400/S
Bestell-Nr.:	2040000012
Innenleiter:	0,8 Cu mm
Isolation:	3,55 PE mm
Außenleiter:	2 x Al-Folie - 1 x CuSn Geflecht
Außenmantel:	5 (weiß) mm
Biegeradius einfach/mehrfach:	30 mm
Schirmdämpfung 30-1006 MHz:	> 105 dB
Schirmdämpfung 1006-2000 MHz:	> 95 dB
Schirmdämpfung 2000-3000 MHz:	> 85 dB
Kopplungswiderstand 5-12 MHz:	< 2,5 mΩ/m
Kopplungswiderstand 12-300 MHz:	< 0,9 mΩ/m
Frequenzbereich:	5-3000 MHz
Länge:	0,4 m
Verpackungseinheit/Gewicht:	5 (50)/0,180 St./kg