



Artikel-Nr.: 211500001

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Anschlussdose für Einzelanlagen, Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in Anlagen mit zwei Niederführungskabeln (z. B. für Twin-Receiver)
- Mit Gleichspannungs-Durchlass über beide Anschlüsse (max. 24 V/1 A, 22-kHz- und DiSEqC™-Signal)



Hersteller: Kathrein

ESD 02**Produktinformationen "ESD 02"**

Einzelanschlussdose 2fach - 0,15-2400 MHz - für zwei getrennte Zuleitungen -
DC-Durchlass - Anschlussdämpfung: TV 0,3 dB, SAT 0,8 dB

Typ:	ESD 02
Bestell-Nr.:	211500001
Anschlussdämpfung Radio 0,15-30 MHz (AM):	0,3 dB
Anschlussdämpfung Radio 5-47 MHz (Rück):	0,3 dB
Anschlussdämpfung Radio 47-68 MHz (Band 1):	0,3 dB
Anschlussdämpfung Radio 87,5-108 MHz (FM):	0,3 dB
Anschlussdämpfung Radio 118-470 MHz (VHF):	0,3 dB
Anschlussdämpfung Radio 470-1006 MHz (UHF):	0,3 dB
Anschlussdämpfung Radio 950-2150 MHz (Sat-ZF):	0,8 dB
Anschlussdämpfung TV 0,15-30 MHz (AM):	0,3 dB
Anschlussdämpfung TV 5-47 MHz (Rück):	0,3 dB
Anschlussdämpfung TV 47-68 MHz (Band I):	0,3 dB
Anschlussdämpfung TV 87,5-108 MHz (FM):	0,3 dB
Anschlussdämpfung TV 118-470 MHz (VHF):	0,3 dB
Anschlussdämpfung TV 470-1006 MHz (UHF):	0,3 dB
Anschlussdämpfung TV 950-2150 MHz (Sat-ZF):	0,8 dB
Anschlussdämpfung TV 2150-2400 MHz (Sat-ZF):	0,8 dB
Verpackungseinheit/Gewicht:	10 (50)/0,85-1,1 St./kg