



## EAC 22

### Produktinformationen "EAC 22"

1fach-Abzweiger 20 dB, 0,15-2150 MHz, Klemmanschluss, Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2

Typ:	EAC 22
Bestell-Nr.:	272329
Frequenzbereich:	0,15-2150 MHz
Abzweigdämpfung:	20 dB
Durchgangsdämpfung 0,15-47 MHz/47-862 MHz/862-2150 MHz:	0,8/0,8/1,0 dB
Klemmanschluss Ø:	Innenleiter
Abmessungen:	88,5 x 75 x 30 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (100)/0,20 St./kg

Artikel-Nr.: 272329

#### Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Impedanz: 75 Ω
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Durch breiten Frequenzbereich von 0,15-2150 MHz universell verwendbar für Einzel- und Gemeinschafts-, BK-Hausverteilanlagen und Satelliten-Empfangsanlagen
- Für die Innenmontage



Hersteller: Kathrein