

Artikel-Nr.: 20510035

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Zweifach-Abzweiger und Zweifach-Verteiler für das Sat-ZF-Verteilssystem (4 x Sat-ZF)
- Zur Signalverteilung in sehr großen Sat-ZF-Anlagen mit 5er-Multischalter-Kaskaden
- Fernspeise-tauglich über Eingang <-> Stamm-Ausgang (4 x Sat-ZF); Trennkondensatoren an den Abzweigausgängen)
- Für die Innenmontage
- Zweifach-Abzweiger zum Anschluss von z. B. zwei 5er-Multischalter-Kaskaden an eine Stammleitung
- Fünf Zweifach-Abzweiger (4 x Sat-ZF u. 1 x terr. Bereich) in einem Gehäuse
- Kaskadierbar mit weiteren EAX 2512 oder EBX 2520



Hersteller: Kathrein

EAX 2512

Produktinformationen "EAX 2512"

Sat-ZF-Abzweiger - 5-862 u. 4 x 950-2150 MHz - 5 x 2fach-Abzweiger 12 dB in einem Geh. - F-Anschlüsse - kaskadierbar mit EXR 5er-Multischalter-System

Typ:	EAX 2512
Bestell-Nr.:	20510035
Eingänge:	1 x terrestrisch / 4 x Sat-ZF
Anschlussdämpfung (Eingang -> Abzweig-/Verteilungsausgang):	12 / 13 -> 11 '1) dB
Entkopplung Stamm:	- / 50 dB
Max. Fernspeisestrom pro Sat-Ebene:	1000 mA
Frequenzbereich:	5-862 / 950-2150 MHz
Durchgangsdämpfung (Eingang -> Stamm-Ausgang):	1,5 -> 2 '1) / 0,8 -> 1,5 '1) dB
Entkopplung Abzweig-/Verteilungsausgänge:	30 / 30 dB
Anschlüsse:	F-Connectoren
Abmessungen (B x H x T):	112 x 148 x 54,5 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,39 St./kg

1) Frequenzabhängige Dämpfung

Mehr Bilder zu "EAX 2512"

