

Daten	
Artikel:	Nylon Topfbürste 50 mm grob
.	im Doppelblister
Ø:	50 mm +/- 2 mm
Nutzbreite:	10 mm +/- 2 mm
Nutzlänge:	18 mm +/- 2 mm
Nylonstärke:	1,00 mm
Körnung:	80 / Aluminiumoxid
Ny-Qualität:	Nybrad mit 30% Alu-Oxid Anteil
Nylonfarbe:	rot
Ny-Enden:	gemäß Hersteller
Armatur:	Ø gemäß Vorgabe Hersteller
Ausführung:	verzinkt
Schaftlänge:	27 mm
Schaft Ø:	1/4" E6.3
Prägung Kappe:	kwb logo + Sicherheitslogos
Farbausführung:	
Bürstenkappe:	hellgrau
Schaft:	silber
DIN:	DIN 1083-1, DIN 1083-2
Markierung:	gestempelt EN 1083-2, max RPM4500,
.	kwb, WEAR EYE PROTECTION
Verpackung:	im Doppelblister mit Einleger
Druckvorlage:	von kwb
Druckdaten Spezifikation:	gemäss kwb Druck PDF
.	gemäss kwb Style Guide
Druck:	Euroskala + ggf Sonderfarben