

FPMA-CB200BLACK

NEOMOUNTS MONTAGESCHIENE

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Min. Bildschirmgröße* | 10 inch |
| Max. Bildschirmgröße* | 27 inch |
| Min. Gewicht | 0 kg (pro Bildschirm) |
| Max. Gewicht | 7 kg (pro Bildschirm) |
| Bildschirme | 2 |
| VESA-Minimum | 75x75 mm |
| VESA-Maximum | 100x100 mm |

FUNKTIONALITÄT

| | |
|-----------------------|----------------|
| Typ | Voll beweglich |
| | Neigen |
| | Rotieren |
| | Schwenken |
| Neigung (Grad) | 20° |
| Schwenkbereich (Grad) | 20° |
| Rotation (Grad) | 360° |
| Anpassungstyp | Keine |

INFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Aluminium |
| Garantie | 5 Jahre |
| EAN code | 8717371446703 |

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts FPMA-CB200BLACK ist eine Doppeltraverse für 2 Monitore

Die Neomounts Modell FPMA-CB200BLACK ist eine Doppeltraverse mit der Sie 2 Monitore nebeneinander an eine Halterung anbringen können. Diese Doppeltraverse ermöglicht eine unabhängige Bildschirmeinstellung, da Sie die Monitore frei über die horizontale Schiene anbringen können. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt. Gebogene horizontale Doppeltraverse für eine verbesserte Betrachtungsposition - Kompatibel mit VESA 75x75 und 100x100 Montageschnittstelle - Kabelclips schützen die Kabel und sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

FPMA-CB200BLACK NEOMOUNTS MONTAGESCHIENE

