

NM-D775BLACK

NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	32 inch
Min. Gewicht	1 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	15 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	11 kg (pro Bildschirm)
Curved/Ultra Wide	
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Klemme

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich Neigen Rotieren Schwenken
Höhenverstellung	27-60 cm
Tiefeneinstellung	0-63 cm
Neigung (Grad)	90°
Schwenkbereich (Grad)	360°
Rotation (Grad)	180°
Anpassungstyp	Gasfeder

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447205

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts NM-D775BLACK ist eine Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm) - Schwarz

Neomounts Modell NM-D775BLACK ist ein Neig-, Schwenk- und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar (59 Zentimeter). Die Schreibtischhalterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen (0 bis 63 Zentimeter). Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel, um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet.

Neomounts NM-D775BLACK verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 1 bis 16 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Für gekrümmte Bildschirme empfehlen wir unsere NM-D775 PLUS-Modelle; Die NM-D775BLACKPLUS Halterungen wurden speziell für die Unterstützung gekrümmter Bildschirme entwickelt. Sie verfügen über einen Verstärkungskopf für gebogene Bildschirme und sind für eine höhere Gesamtkapazität von bis zu 49 Zoll und einem maximalen Gewicht von 18 kg ausgelegt. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

NM-D775BLACK

NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

