

## NM-D775DXSILVER

## NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	32 inch
Min. Gewicht	1 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	8 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	2
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Klemme

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
Höhenverstellung	27-60 cm
Tiefeneinstellung	0-63 cm
Neigung (Grad)	+10°, -10°
Schwenkbereich (Grad)	+90°, -90°
Rotation (Grad)	+180°, -180°
Anpassungstyp	Gasfeder

#### INFORMATIONEN

Farbe	Silber
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371446871

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



**Neomounts NM-D775DXSILVER ist eine Tischhalterung mit Tischhalterungsgriff für zwei Flachbildschirme bis 32" (81 cm).**

Modell NM-D775DXSILVER ist ein Neig-, Schwenk- und Drehbare Tischhalterung mit Tischhalterungsgriff für zwei Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (20°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Der Support ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar bis 60 Zentimetern. Der Halterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 0 bis 63 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet. Neomounts NM-D775DXSILVER mit Tischhalterungsgriff verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 bis 16 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial ist in der Produktlieferung enthalten.

## NM-D775DXSILVER

## NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

