

## NS-M1500WHITE

## NEOMOUNTS MOBILER FLACHBILD STÄNDER

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	65 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Neigen
Höhenverstellung	110-143,5 cm
Neigung (Grad)	15°
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Weiß
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448097

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

### Neomounts NS-M1500WHITE ist ein mobiler Bodenständer für Flachbild-Fernseher bis 65" (165 cm) - Weiß

Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M1500WHITE, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 65" (165 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung des Gerätes in mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Neigung (15°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 110 bis auf 144 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Die Rollen erlaubt ihnen die Halterung dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Neomounts NS-M1500WHITE verfügt über ein Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 65" (165 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 50 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.