



## BURGCAM-DOME-3030

WLAN 4MP IR Dome Kamera für innen und außen  
2,8mm Festobjektiv, 12VDC, IP-66

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGCAM Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für kleine Büros und Shops sowie private Heimanwendungen einsetzbar. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Dank des integrierten IR-Strahlers mit bis zu 20 Metern Reichweite, 4MP LowLight Auflösung, sowie des vandalismusgeschützten Gehäuses nach IK10 ist die BURGCAM DOME 3030 auch für Außenanwendung und bei Dunkelheit bestens geeignet.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN Kuppelkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	4 MP (2688x1520)
Videocodec	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Max. Bildrate (fps)	20fps bei 4MP
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	2,8 mm, F2.0
Blickwinkel horizontal	100°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1Lux/F2.0(Farbe), 0Lux/F2.0 (IR an)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC, manuell
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50 dB
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, 100dB WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja, 100dB
Digitaler Zoom	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Nein
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Tripwire (IVA)	Nein
Zonenüberwachung (IVA)	Nein
Szenenwechsel (Sabotage)	Nein
IVA Objekt verloren / hinzugefügt	Nein
Videoausgang	Nein
Audioerkennung (IVA)	Nein
Audiounterstützung	Nein
Audio Ein-/Ausgänge	Nein
Schaltkontakte I/O	0 / 0
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Max Benutzer Anzahl	20
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, UPnP, NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 256 GB
Videoanalyse Funktion (IVA)	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45, WLAN
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n [2,4GHz])
Ethernet Standards	10/100Base-T
Reichweit (freie Sicht)	20 m
Schutzart	IP-67
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



**► Technische Spezifikationen:**

Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	max. 20
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	63m - 25m - 13m - 6m
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	5,5 mit IR
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	110 x 81
Gewicht	470 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smartphone oder Tablet), LAN

**► Hinweis:**

Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten; eine Micro SD-Karte liegt nicht bei.

**► Empfohlenes Zubehör:**

BURGCAM-REC-3510	Netzwerkrekorder für 3,5" HDD
SNCA-MK-136	Adapter / Anschlussbox für BURGCAM DOME 303
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm