



## STERNRADIO IR 1

Kompaktes Internetradio mit WLAN

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588039605	schwarz	0000/3960	532 g	322 g	25.00 x 14.50 x 12.00 cm	18.00 x 10.80 x 5.00 cm
4019588139602	weiß	0001/3960	532 g	322 g	25.00 x 14.50 x 12.00 cm	18.00 x 10.80 x 5.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Internetradio via WLAN

TFT-Farbdisplay (2,4")

Musikstreaming im Heimnetzwerk (UPnP)

Schlafradio-Sender

Weck-, Snooze- und Sleep-Funktionen

Uhr- und Datumsanzeige

Steuerung via AirMusic Control App

Senderspeicher bis zu 250

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

Internetradio: Ja

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 2 W RMS

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

AirMusic Control App: Ja

### DIREKTWAHLTASTE

STAR\*SAT: Ja

radio GOLD: Ja

radio B2: Ja

Klassik Radio: Ja

Deutschlandfunk: Ja

### DISPLAY

Größe: 2.4 Zoll

Typ: TFT-Farbdisplay

Dimmbar: Ja

### WLAN

WLAN: 802.11 b/g/n

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Ungarisch, Multilingual, Russisch, Türkisch, Portugiesisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 60 Hz

Netzteil: microUSB 5V / 1.000 mA

Netzteilart: extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0.8 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

### LIEFERUMFANG

STERNRADIO IR 1, Netzteil, Bedienungsanleitung