



## Voller Sound, keine Störgeräusche.

Du bist ständig aktiv. Sollten das deine Kopfhörer nicht auch sein? Egal ob du in der U-Bahn, am Schreibtisch oder im Fitness-Studio bist – Musik hilft dir durch den Tag. Die JBL CLUB PRO+ TWS In-Ear-Kopfhörer bieten dir ultimative, komplett kabellose Leistung. Verbinde dich reibungslos, egal, welcher Ohrhörer dir zuerst in die Hände kommt. Entscheide selbst, wie viel du von der Außenwelt an dich heranlassen möchtest, je nachdem, was du gerade machst. Wenn du einen Anruf annimmst, ermöglichen es dir die drei Mikrofone, ganz ohne störende Geräusche zu reden. Ganztägiger Tragekomfort mit mühelosem kabellosen Aufladen völlig ohne Stecker – und natürlich dem legendären JBL Pro Sound – die nächste Generation kabelloser Kopfhörer.

## Merkmale

- ▶ Legendärer JBL Pro Sound
- ▶ Adaptive Noise-Cancelling mit Smart Ambient
- ▶ Mühelose Konnektivität
- ▶ Noch bessere Stimmaufnahme in perfektem Stereo-Sound
- ▶ Ganztägige kabellose Leistung
- ▶ Tap To Talk
- ▶ Fühlbarer Komfort, überprüfbare Passform
- ▶ My JBL Headphones





## Merkmale und Vorteile

### Legendärer JBL Pro Sound

Deine Playlist für den Arbeitstag hört sich mit sattem und beeindruckendem JBL Pro Sound sogar noch motivierender an. Benutze die JBL My Headphones-App, um den Sound deinen Vorlieben anzupassen, oder wähle aus Voreinstellungen von STAGE+ aus, die von den besten DJs der Welt erstellt wurden.

### Adaptives Noise-Cancelling mit Smart Ambient

Du bist in einem vollen Café und versuchst das laute Gespräch am Nachbartisch zu übertönen? Aktiviere die Noise-Cancelling-Technologie, um die Konzentration nicht zu verlieren. Du läufst eine geschäftige Straße entlang? Lass die Umgebungsgeräusche an dich heran und gehe sicher weiter. Du musst dich kurz mit deinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten? Dank TalkThru ist das kein Problem, ohne dass du die Kopfhörer herausnehmen musst.

### Müheleose Konnektivität

Deine JBL CLUB PRO+ TWS koppeln sich dank der Technologie Dual Connect + Sync reibungslos mit deinem Gerät, sobald du die Box öffnest. Es macht auch keinen Unterschied, welchen Ohrhörer du zuerst herausnimmst, weil alle Funktionen auf beiden gleich funktionieren, egal ob du nur einen oder beide benutzt.

### Noch bessere Stimmaufnahme in perfektem Stereo-Sound

Auch Anrufe draußen in windiger Umgebung sind kein Problem. Dank der 3-Mikro-Beamforming-Technologie bleibt die Anrufqualität kristallklar und deine Stimme wird ganz ohne lästige Hintergrundgeräusche übertragen.

### Ganztägige kabellose Leistung

Schaffe es durch den ganzen Arbeitstag, dank 8 Stunden Akkuleistung und dreimal mehr in der Ladebox (24 Stunden). Wenn du etwas mehr Saft brauchst, reichen schon 10 Minuten in der Ladebox für eine weitere Stunde Laufzeit aus. Die stylische, ergonomische Ladebox unterstützt sowohl kabelloses Qi-Laden als auch Typ-C-Anschlüsse.

### Tap To Talk

Tippe einfach auf das legendäre JBL-Logo, um entweder mit dem Google Assistant zu sprechen oder Amazon Alexa zu aktivieren. Die drei empfindlichen Mikros sorgen dafür, dass dein digitaler Assistent dich mühelos hört und versteht.

### Fühlbarer Komfort, überprüfbare Passform

Das von professionellen In-Ear-Systemen inspirierte Unibody-Design sorgt für ganztägigen Tragekomfort. Bei der ersten Verwendung zeigt dir die heruntergeladene JBL-App, wie du leicht überprüfen kannst, ob die Kopfhörer dicht sitzen, damit du genau die Ohrstöpsel verwendest, die am besten passen.

### My JBL Headphones

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.



## Verpackungsinhalt:

- JBL CLUB PRO+ TWS
- Ohrstöpsel in 3 Größen (S, M, L)
- USB-C-Ladekabel
- Ladestation
- 1 x Garantie/Warnung (W/I)
- 1 x Kurzanleitung/Sicherheitsdatenblatt (S/i)

## Technische Daten:

- ▶ Modell: CLUB PRO+ TWS
- ▶ Membrangröße: 6,8 mm Lautsprecher-Treiber für dynamischen Sound
- ▶ Netzteil: 5 V 1 A
- ▶ Ohrhörer: 6,85 g pro Stück (13,7 g insgesamt)
- ▶ Ladebox: 55,4 g
- ▶ Akkutyp des Kopfhörers: Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3,7 V, 55 mAh)
- ▶ Akkutyp der Ladestation: Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3,7 V, 660 mAh)
- ▶ Ladedauer (USB-C): 2 Stunden bei leerem Akku
- ▶ Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ANC: bis zu 6 Std.
- ▶ Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC: bis zu 8 Std.
- ▶ Frequenzgang: 10 Hz – 20 kHz
- ▶ Impedanz: 16 Ohm
- ▶ Empfindlichkeit: 102 dB SPL bei 1 kHz/1 mW
- ▶ Maximaler Schalldruckpegel: 99 dB
- ▶ Mikrofonempfindlichkeit: -6 dBV/Pa bei 1 kHz/Pa
- ▶ Bluetooth-Version: 5.1
- ▶ Bluetooth-Profilversion: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
- ▶ Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 2400–2483,5 MHz
- ▶ Bluetooth-Übertragungsleistung: < 9,5 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
- ▶ Maximale Betriebstemperatur: 45 °C