



LIVEFREE NC+ TWS

Komplett kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling



Hey Google



Fast Pair

Frei von Ablenkungen leben.

Erober die Welt – mit Stil. Die JBL LIVE FREE NC+ TWS-Kopfhörer bieten JBL Signature Sound mit höchstem Komfort. Mit aktivem Noise-Cancelling genießt du den ganzen Tag Musik, ohne störende Umgebungsgeräusche und Ablenkungen, während TalkThru und Ambient Aware dich mit deinen Freunden und deiner Umgebung in Kontakt halten. Bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit und kabelloses Aufladen in der Ladebox sorgen für einfache und bequeme Nutzung ohne Unterbrechung. Dual Connect + Sync bedeutet, dass du sofort Musik hören kannst, entweder mit einem Ohrhörer oder mit beiden. Mit dem Sprachassistenten deiner Wahl, perfekter Sprachqualität und intuitiver Steuerung auf Knopfdruck musst du die Musik niemals anhalten. Die wasserdichten und schweißresistenten JBL LIVE FREE NC+ TWS lassen dich nicht im Stich, egal was du tust oder wie das Wetter ist. Lebe frei und unbeschwert.

Merkmale

- ▶ JBL Signature Sound
- ▶ Aktives Noise-Cancelling mit Smart Ambient
- ▶ Mit einem oder beiden Ohrhörern, sofort verbunden
- ▶ Bis zu 21 Stunden kombinierte Wiedergabe
- ▶ All-Access-Berührungssteuerung
- ▶ Schweißresistent und wasserdicht
- ▶ Tragekomfort mit sicherem Sitz
- ▶ My JBL Headphones





Merkmale und Vorteile

JBL Signature Sound

Mache das Alltägliche außergewöhnlich. Dynamische 6,8-mm-Treiber liefern großartigen JBL Signature Sound. Diese Kopfhörer mögen zwar klein sein, aber sie liefern eine beachtliche Leistung.

Aktives Noise-Cancelling mit Smart Ambient

Keine Umgebungsgeräusche und null Ablenkungen mit aktivem Noise-Cancelling, sodass du den Groove weiter genießen kannst. Wenn du dich mit jemandem unterhalten möchtest, ermöglichen TalkThru und Ambient Aware persönliche Gespräche und eine vollständige Wahrnehmung deiner Umgebung, ohne dass du deine Ohrhörer herausnehmen musst.

Mit einem oder beiden Ohrhörern, sofort verbunden

Dual Connect + Sync verbindet sich automatisch mit deinem Gerät, sobald du die Box öffnest, unabhängig davon, welchen Ohrhörer du zuerst greifst. Und du kannst die Akkulaufzeit verlängern, indem du jeden Ohrhörer einzeln aufladest. Dank der von Google unterstützten Schnellkopplung Fast Pair verbinden sich die JBL LIVE FREE NC+ TWS mit deinem Android-Gerät, sobald du die Box öffnest. Du kannst auch mehrere Geräte koppeln, indem du auf den Bildschirm „Geräte“ tippst.

Bis zu 21 Stunden kombinierte Wiedergabe

Niemand möchte ohne seine Musik sein. Die JBL LIVE FREE NC + TWS kannst du mit Speed Charge und via Qi kabellos unterwegs aufladen. Bis zu 7 Stunden Musikwiedergabe und bis zu 14 Stunden in der Box. Noch länger Musik hören.

All-Access-Berührungssteuerung

Die volle Kontrolle über dein Audio ist nur ein Tippen mit deinem Finger entfernt. In deinen Ohrstöpseln steckt die ganze Power. Verwalte Telefonanrufe per Fingertipp und genieße die tolle Sprachqualität, die durch die integrierte Dual-Mic-Lösung an beiden Ohrstöpseln gewährleistet wird. Durch die besondere Berührungssteuerung kannst du mit Google nahtlos sprechen oder Amazon Alexa aktivieren.

Schweißresistent und wasserdicht

Vergiss die Kleinigkeiten, JBL LIVE FREE NC + TWS sind wasserdicht und schweißresistent, mit IPX7-Zertifizierung. Bei Regen oder Sonnenschein leisten sie dir Gesellschaft.

Tragekomfort mit sicherem Sitz

Mit 3 Ohrstöpsel- und 2 Gelkappengrößen kannst du deine Ohrhörer leicht anpassen – für eine perfekte Passform und einen sicheren Sitz, auch während des härtesten Trainings.

My JBL Headphones

Erhalte noch mehr Kontrolle und persönliche Anpassung deines Hörerlebnisses mit dieser kostenlosen App.



Verpackungsinhalt:

- JBL LIVE FREE NC+ TWS
- 1 x Ohrstöpsel in 3 Größen
- 1 x Gelkappen in 2 Größen
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Ladestation
- 1 x Garantie/Warnung (W/I)
- 1 x Kurzanleitung/Sicherheitsdatenblatt (S/I)

Technische Daten:

- ▶ Membrangröße: 6,8 mm Lautsprecher-Treiber für dynamischen Sound
- ▶ Netzteil: 5 V 1 A
- ▶ Ohrhörer: 7 g pro Stück (14 g insgesamt)
- ▶ Ladebox: 40 g
- ▶ Akkutyp des Kopfhörers: Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3,7 V, 50 mAh)
- ▶ Akkutyp der Ladestation: Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3,7 V, 300 mAh)
- ▶ Ladedauer: 2 Stunden bei leerem Akku
- ▶ Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC: bis zu 7 Std.
- ▶ Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ANC: bis zu 6 Std.
- ▶ Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz
- ▶ Impedanz: 16 Ohm
- ▶ Empfindlichkeit: 96 dB SPL bei 1 kHz
- ▶ Maximaler Schalldruckpegel: 94 dB
- ▶ Mikrofonempfindlichkeit: -26 dBV/Pa bei 1 kHz
- ▶ Bluetooth-Version: 5.1
- ▶ Bluetooth-Profilversion: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
- ▶ Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 2400–2483,5 MHz
- ▶ Bluetooth-Übertragungsleistung: < 10 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ Maximale Betriebstemperatur: 45 °C