

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	60,452 cm / 24 Zoll 16:9
Auflösung	1.920 x 1.080 FHD @ 75 Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178°/178°
Konnektivität	2x HDMI, VGA
Besonderheit	Eco Mode Blaulichtfilter Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

4 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL

2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Full HD-LCD-Monitor in 24" (23,8" sichtbar) mit SuperClear®-IPS-Paneltechnologie in elegantem Design mit silbernem Finish. Dieser Monitor bietet Betrachtungswinkel von 178°/178°, einen dynamischen Kontrast von 80 Mio:1, VGA- und 2x HDMI-Eingänge sowie Lautsprecher. Flicker-Free, Blaulichtfilter, geringe EMI, geringe Eingangsverzögerung und ViewMode optimieren das Seherlebnis.

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX2476-SMH
Bilddiagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Anzeigefläche (H/V)	527 x 297 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 75Hz
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	16.7M

EINGÄNGE

D-Sub	1
HDMI / Version	2 x v1.4
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	2W x 2
Audio in (3,5 mm)	1
Audio out (3,5 mm)	1

FEATURES

ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja

ERGONOMIE

Neigen (°)	-3/+15
VESA Wandmontage (mm)	75 x 75
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Silber
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern
Verbrauch typisch	22W
Verbrauch ECO (Optimal)	19W
Verbrauch ECO (min.)	16W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Jahresverbrauch	TBC KWh
Energieeffizienzklasse	TBC

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307	Ja
CE	Ja
RoHS	Ja
CU / EAC (RU)	Ja
EuP (EU)	Ja

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.5M
VGA Kabel	1
HDMI Kabel	1 x v1.4

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	539 x 402 x 184 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	539 x 316 x 43 mm
Abmessungen Karton	623 x 421 x 109 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	3.5 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3.1 Kg
Versandgewicht	4.8 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700647 6
Garantie	3 Jahre Vorab-Austauschservice