


32" HD TV

HD TV 32H3166M

GA08-32H3166M

MBM
 Home Consumer Electronics


DISPLAY		VIDEO EINGANG	
Bildschirm	80 cm / 32 Zoll (31.5") TFT Panel mit LED Backlight	AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Pixelabstand	0,51075 (H) x 0,51075 (V)	HD-Input Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis	16:9	AUDIO AUSGANG	
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1	Frequenzgang	100 Hz-15 kHz@+/-3dB (1 kHz, 0dB reference signal)
Helligkeit	≤ 250 cd/m ²	Class D Amplifier	2 x 8 Watt @ 8 Ohm THD < 10%
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)	USB MULTIMEDIA FORMATE	
Reaktionszeit	≥ 6 ms	Film	AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV, TS, RMVB, WMV
EINGÄNGE		Musik	MP3, WMA, AAC, AC3
	2 x HD-Input, 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), VGA, PC Audio, AV (Video), Component (YPbPr), CI+	Foto	JPEG, BMP, PNG
		Text	TXT
AUSGÄNGE		SONSTIGES	
	Koaxial, Kopfhöreranschluss	Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
ATV SYSTEM		Leistungsaufnahme	31 Watt
Empfangsbereich	45 - 863 MHz	Jahresenergieverbrauch basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr	46 kWh/Jahr
Eingangs-Impedanz	75 Ω	Energieeffizienzklasse	A+
Video System	PAL, SECAM	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	< 0,5 Watt
Sound System	BG, DK, I, L; NICAM/A2	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	N/A
Speicherkanäle	99	Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
Teletext	1000 Seiten	Bildwiederholfrequenz	60Hz
DTV SYSTEM		VESA Norm (Wandhalterung)	100 x 200
Empfangsbereich	VHF: 174-230 MHz / UHF: 474-862 MHz	OSD Sprachen	DE / GB / FR / IT / ES / PT / NL
Eingangs-Impedanz	75 Ω	ABMESSUNGEN (mm)	
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz	mit Standfuß	733 (B) x 207 (T) x 477 (H)
Modulation DVB-T2	COFDM QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM	ohne Standfuß	733 (B) x 72 (T) x 433 (H)
Modulation DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	GEWICHT	
Modulation DVB-S2	QPSK, 8PSK	mit Standfuß	ca. 3,8 kg
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265	ohne Standfuß	ca. 3,7 kg
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+	ZUBEHÖR	
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext	Fernbedienung, 2 x AAA Batterien, Standfüße, Betriebsanleitung	

Art.Nr.	11003166
GTIN	40 46855 03166 6
UVP	329,- EUR

MBM GmbH
 Sittarder Straße 19
 D - 41748 Viersen
www.mbm-jtc.de

Datenblatt unter Vorbehalt von Tippfehlern. Die technischen Daten unterliegen unverankündigten Änderungen