

Akku-Staubsauger

CL121DZX

12V max. • 46 mbar • 0,55 l

Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang

Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar.
Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,55 l.



Technische Details

Akkuspannung	-
Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	12 V
Akkuschutzsystem	✓
Behältervolumen max.	0,33 L
Behältervolumen Staub max.	0,5 L
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	345 x 138 x 202 mm

Spezifikationen

- Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
- Auch als Gebläse einsetzbar
- Mit 3 Saugstufen
- Schlauch kann bis 1 m verlängert werden
- Schlauch mit integrierter Düse kann im Gehäuse verstaut werden
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- LED warnt bei nachlassender Akkukapazität

EAN 0088381877534

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

140H92-6

Saugschlauch

140H94-2

Bürstendüse mit drehbarem Kopf

140H95-0

Polsterdüse

140J64-3

Gebläsedüse

162544-9

Schultergurt

194566-1

Papierfilter

422437-5

Gummi-Fugendüse

459056-4

Vliesdüse

832188-6

Transporttasche

459056-4

Vliesdüse

832188-6

Transporttasche



Service



Optionales Zubehör

140H92-6

Saugschlauch

140H94-2

Bürstendüse mit drehbarem Kopf

140H95-0

Polsterdüse

140J64-3

Gebläsedüse

162544-9

Schultergurt

194566-1

Papierfilter

422437-5

Gummi-Fugendüse

