

Akku- Ratschenschrauber WR100D

12V max. • 47,5 Nm • 1/4"/3/8"

Leicht zu greifender Ratschenschrauber mit kleinem Gehäusedurchmesser für mehr Komfort und Kontrolle

Ein 12V max. Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme. Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden. Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	47,5 Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Außenvierkantaufnahme:	3/8, 1/4 "
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,0 - 1,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	341 x 67 x 63 mm
Akkuspannung	12 V

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191A50-3

Stecknussadapter 3/8"



191A51-1

Stecknussadapter 1/4"



E-12289

Schlagnuss-Set 1/4"



E-16639

Schlagnuss-Set 9-tlg. 3/8" Impact



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

