

Akku- Blindnietsetzgerät DRV250

18V • 20.000 N

Zur schnellen und einfachen Verarbeitung von Blindnieten

Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich. Der Gerätehub beträgt 30 mm. Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	2,1 - 2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	323 x 80 x 287 mm
Max. Setzkraft	20 kN
Hubhöhe	30 mm
Durchmesser Blindnieten	2,4 - 6,4 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

199730-9

Spannbacken-Set



199731-7

Spannbacken-Set



422573-7

Schutzabdeckung transparent



821755-2

Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

