

Akku-Schlagschrauber

DTW181

18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min⁻¹

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit zwei Drehzahleinstellungen

Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2". Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet. Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Drehmoment max.	70 / 210 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Schallleistungspegel (L _{WA})	106 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	151 x 79 x 235 mm
Bürstenloser Motor	✓
Lösedrehmoment	330 Nm
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

134873-0

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



837670-0

Tiefziehteil für MAKPAC



B-68448

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

