

Akku-Winkelschleifer

DGA517

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit Paddelschalter und Wiederanlaufschutz.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,0 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Variable Drehzahleinstellung
- Elektronischer Überlastschutz
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm trennen



123145-8

Schutzhaube 125mm schleifen



191W06-8

Absaughaube Schleifen



195354-9

EZYNUT M14



196845-3

Absaughaube 125 mm



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



821551-8

MAKPAC Gr. 3



B-13091

Diamanttrennscheibe COMET 125mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

