

Akku-Impulsschrauber

DTS141

18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Impulsschrauber mit geräuschemem Betrieb und drei Leistungseinstellungen

Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel. Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems. Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung. Mit leuchtstarker Doppel-LED.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment max.	40 Nm
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Standardschrauben	M5 - M8
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M6
Aufnahme	1/4 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	88 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuscentwicklung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- T-Modus zum optimalen Verarbeiten von selbstschneidenden Schrauben
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED mit Vor- und Nachglimmfunktion zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194250-8

Schnellspannbohrfutter 10mm



195798-3

Akku-Schutzhülle LXT



197941-0

Werkzeughalter inkl. Gurt



821550-0

MAKPAC Gr. 2



824781-0

Zubehörbox



837670-0

Tiefziehteil für MAK-PAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

