

Akku-Handkreissäge

DHS782

2x18V • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

**Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit
bürstenlosem Motor**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert. Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss.



Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Max. Schnittleistung 90°	60 / 62,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 / 43 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Schallleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	4,5 - 5,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm
Bürstenloser Motor	✓
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Akkutyp	Li-ion
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 48 °
Sägeblatt	185 / 190 mm
Bohrung	20 / 30 mm

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm

194385-5

Schraubzwingen

196520-1

Absaugstutzen

199140-0

Führungsschiene 1.000 mm

199386-8

Einhängebügel

821551-8

MAKPAC Gr. 3

E-12245

Sägeblatt 185x30x40Z EFFICUT



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm

194925-9

Führungsschiene 1.900 mm

198885-7

Führungsschienenverbinder

199141-8

Führungsschiene 1.500 mm

199826-6

Klemmzwingen

E-12239

Kreissägeblatt 185x30x24Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

