

Akku-Winkelschleifer

GA013G

XGT® • 40Vmax • 125 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche.

Leistungsstarker 40Vmax. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupperarbeiten. Mit nicht arretierbarem Paddelschalter. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Akkutyp	Li-ion
Gewicht inkl. Akku	3,2 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	410 x 140 x 168 mm
Max. Schnitttiefe	34 mm

Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Der Seitengriff kann zur besseren Handhabung auf beiden Maschinenseiten angebracht werden
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Soft-Start für weiches Anlaufen



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

158237-4

Seitengriff 36 kpl.



191F81-2

Absaughaube Schleifen



191G06-2

Absaughaube 125 mm



191W05-0

Absaughaube Schleifen werkzeuglos



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

