

Winkelschleifer

9565CR

1.400 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹

Kompaktes aber starkes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser. Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Mit Spindelarretierung. Für anspruchsvolle professionelle Nutzung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹
Aufnahme	M14
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	2,4 - 3,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	299 x 139 x 102 mm
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,0 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last

EAN 0088381098069

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125mm schleifen



153489-2

Seitengriff 36



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



D-18465

Schruppscheibe INOX



Optionales Zubehör

153489-2

Seitengriff 36



191978-9

Kohlebürsten CB-318



191W06-8

Absaughaube Schleifen



192227-7

Superflansch



193903-6

Schmutzgitter-Set



194514-0

Seitengriff Antivibration



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

