

Schwingschleifer

9046

600 W • 115x280 mm • 6.000 min⁻¹

Starker, strapazierfähiger Schwingschleifer

Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen. Große Orbitalbewegung für effektives Schleifen. Das Gerät hat einen starken 600 W Motor und eine 115 x 229 mm große Schleifplatte. Motordrehzahl 6.000 min⁻¹.



Technische Details

Leistungsaufnahme	600 W
Schwingungen pro Minute	6000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	115 x 229 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Schwingkreis	5 mm
Papierstaubsack	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	283 x 115 x 219 mm

Spezifikationen

- Staubdichte Motorabdichtung durch separate Staubabsaugturbinenkammer
- Vibrationsarmer Lauf
- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar
- Präzise Führung durch Zusatzhandgriff
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischen Klettverschluss

EAN 0088381015486

Link zur Produktseite - www.makita.de

