

Bandschleifer

9404J

1.010 W • 210-440 m/min • 100 mm

Perfekte Gewichtsverteilung und hoher Materialabtrag

Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.010 W starkem Motor. Automatische Schleifbandzentrierung. Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine einstellbare Bandgeschwindigkeit von 210 bis 440 m/min. Effiziente Staubabsaugung mittels Staubsack.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Abmessungen Schleifband	100 x 610 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	4,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	334 x 143 x 157 mm
Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte	1,5 m/s ²
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	25/31 mm

Spezifikationen

- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen

EAN 0088381640893

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122562-9
Staubsack



193201-8
Graphitplatte



193202-6
Korkplatte



821551-8
MAKPAC Gr. 3



837653-0
Tiefziehteil für MAKPAC



Optionales Zubehör

122562-9
Staubsack



122591-2
Staubsack



151751-9
Stahlplatte



192108-5
Saugschlauch 2,5mx25mm



192278-0
Saugschlauch 1,5 m x 25 mm



192613-2
Absaugadapter



193055-3
Stationäreinrichtung 9902



193072-3
Schleifrahmen



193201-8
Graphitplatte



193202-6
Korkplatte



821551-8
MAKPAC Gr. 3



837653-0
Tiefziehteil für MAKPAC



P-36887
Schleifband



P-36893
Schleifband



P-36902
Schleifband



P-36918
Schleifband



P-36924
Schleifband



P-36930
Schleifband



P-36946
Schleifband



P-36952
Schleifband



P-36968
Schleifband



P-36974
Schleifband



P-36980
Schleifband



P-36996
Schleifband



P-37007
Schleifband



P-37013
Schleifband



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

