

Akku- Schlagbohrschrauber HP333D

12Vmax • max. 34 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 34 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,1 - 1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	193 x 66 x 212 mm
Akkuspannung	12 V
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

763238-5

Schnellspannbohrfutter 10mm



784244-7

Doppelbit PH2



821549-5

MAKPAC Gr. 1



821661-1

Transportkoffer Kunststoff



824781-0

Zubehörbox



838312-9

Tiefziehteil für MAKPAC



D-42204

Kegelsenker-Set M3-M10 HSS



D-46573

HSS Titan Stufenbohrer-Set



D-47363

Forstnerbohrer-Set 5-tlg.



D-65729

Topf- und Rundbürsten-Set 4-tlg.



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

