

OPPO A52 – DATENBLATT



Abmessungen/Gewicht	
Abmessungen	162 x 75,5 x 8,9 mm
Gewicht	ca. 192 g
Eckdaten	
Farben	Twilight Black, Stream White
Betriebssystem	ColorOS 7.1, basierend auf Android 10
Prozessor	Qualcomm® Snapdragon™ 665 Mobile Plattform
Grafikprozessor	Qualcomm® Adreno™ 610 GPU
Akku-Kapazität	5000 mAh
Arbeitsspeicher (RAM)	4 GB
Hauptspeicher	64 GB
Schnellladen	18W Flash Charging

Display

- Größe: 16,51 cm (6,5 Zoll)
- Auflösung: 2400 x 1080 Pixel bei 405 ppi
- Farben: typischer Wert 82 %
- Bildschirmverhältnis: 90,5 %
- max. Kontrast: 1500:1
- Typ: TFT-LCD
- Helligkeit: typischer Wert 480 Nits

OPPO A52 – DATENBLATT

Vierfach-Kamera

- Rückseitenkameras: 12-Megapixel-Hauptkamera (f/1.8) + 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera (119.1°) + 2-Megapixel-Mono-Kamera + 2-Megapixel-Portrait-Kamera
- Frontkamera: 8 Megapixel (f/2.0)

Kamera-Modi

- Foto, Video, Profi-Modus, Panorama, Portrait, Nacht, Zeitraffer, Zeitlupe etc.

Video

- 4K/1080p /720p/ 30fps
- Front: 1080p/720p 30 Bilder pro Sekunde (fps)

Konnektivität

- SIM-Karten-Typ: Nano-SIM / Nano-USIM (Single-SIM)
- GPS: A-GPS / Beidou / Glonass / GALILEO
- Bluetooth 5.0
- WLAN 802.11 a/b/g/n/ac / WLAN 2.4G / WLAN 5.1G / WLAN 5.8G / WLAN Display
- OTG und NFC
- USB Type-C USB 2.0

Sensoren

- Fingerprint (Seite)
- Geomagnetischer Sensor
- Lichtsensor
- Näherungssensor
- Beschleunigungsmesser
- Schwerekraftsensor
- Gyroskop

OPPO A52 – DATENBLATT

Lautsprecher

- Dual Stereo Speaker
- Dirac 2.0 Sound Effect
- Hi-Res Audio
- Widevine L1 Zertifizierung

Lieferumfang

- OPPO A52
- Netzadapter
- Micro USB-Kabel
- Headset
- Infoheft und Garantiekarte
- Schnellstart-Anleitung
- SIM-Karten-Nadel
- Schutzfolie, bereits angebracht
- Hülle

** Alle Funktionen, Merkmale, Spezifikationen und andere Produktinformationen in diesem Dokument, einschließlich, aber nicht ausschließlich, das Design, die Preise, die Komponenten, die Leistung, die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten des Produkts, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die OPPO-Website: <https://www.oppo.com/de/>*