

brennenstuhl®

Garant G Kabeltrommel IP44 38+2m H07RN-F3G1.5 mit 3-fach Gummi-Kupplung



Technische Daten

Artikelnummer:	1188380301	Verpackung:	Ohne
EAN:	4007123670420	Produktgewicht (ohne Verpackung):	7,7 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	19 cm
Kabellänge:	25 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	29 cm
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5	Produkthöhe (ohne Verpackung):	36,5 cm
Kabelfarbe:	schwarz	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	7,7 kg
Schutzart (IP):	IP44	Produktlänge (inkl. Verpackung):	19 cm
Trommeldurchmesser:	290 mm	Produktbreite (inkl. Verpackung):	29 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	36,5 cm

Produkttexte

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- * Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- * Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- * Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- * Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- * RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- * Robuste Gummi-Kupplung für hohe mechanische Belastung.
- * Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.