Garant G Kabeltrommel IP 44 38+2 m H07RN-F3G1.5 mit 3-fach Gummi-Kupplung

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.









MADE IN GERMANY

cable Pilot

DGUV-I 203-006 K2

VDE 0100 Teil 704

SPECIAL ROBUST

IP 44

Artikelnummer	1188380301
EAN	4007123670420

BESCHREIBUNG

- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Robuste Gummi-Kupplung für hohe mechanische Belastung.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	**Stecksystem Steckdose**	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	38 m + 2 m	**Stecksystem Stecker**	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	**Max. Strombelastbarkeit**	16 A
Kabelfarbe	schwarz	**Nenneingangsspannung**	230 V
Trommeldurchmesser	290 mm	**Schutzart (IP)**	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	7,7 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,7 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	19 cm x 29 cm x 36,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 29 cm x 36,5 cm		