



Produktdetails

SA2

SA2 Vorhängeschloss



Allgemeine Informationen	
Typ	SA2
Bestellnummer	GJF1101903R0002
EAN	4012233587704
Beschreibung	SA2 Vorhängeschloss
Langbeschreibung	Vorhängeschloss (3mm) für Schaltsperren SA1 und SA1E. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils 1 Schloss pro Pol vorzusehen. Die SA2 Vorhängeschlösser kommen mit 2 Schlüsseln. Schutz vor unbefugtem Aus- oder Einschalten der Schutzgeräte.

Material Compliance	
RoHS Information	No declaration needed
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite	18 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	4 mm
Gewicht	0.02 kg

Bestelldaten	
Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.21 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	3217934
E-Nummer (Schweden)	3110219

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8301 10 00
UNSPSC	46171501
eClass	V11.0 : 27371392
IDEA Granular Category Code (IGCC)	7344 >> Padlocks

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör → Klemmen und Montagematerial



360°