



Produktdetails

XLP1-A60/85-B-3BC-below

XLP1-A60/85-B-3BC Sich. Lasttrennsch. 3-polig 250A m. 3 Brückenklemmen NH-Si. Gr. 1 Phasenabstand 60mm



Allgemeine Informationen	
Typ	XLP1-A60/85-B-3BC-below
Bestellnummer	1SEP101918R0001
EAN	7025840019664
Beschreibung	XLP1-A60/85-B-3BC Sich. Lasttrennsch. 3-polig 250A m. 3 Brückenklemmen NH-Si. Gr. 1 Phasenabstand 60mm
Langbeschreibung	Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG) China (CN)

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SEC312012D0201
Montage- und Betriebsanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen	
Breite	185 mm
Höhe	292 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	2.47 kg

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I_e)	(690 V) 200 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I_e)	(500 V) 250 A (800 V) 250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	(690 V) 50 Kiloampere rms
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 7.5 W
Grifftyp	vorderseitig 3-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3 GB/T14048.3
Besondere Funktionen	Nicht enthalten
Montageart	Sammelschiene 60 mm
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelklemme
Gerätemanager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Bemessungsstrom (I_n)	250 A
Bemessungsspannung (U_r)	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

Umgebungsbedingungen	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	185 mm
Länge Verpackungseinheit 1	160 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	292 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.47 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7025840019664
EAN Verpackungseinheit 2	7025840019664

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3601056

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter InLine II und EasyLine XLP → EasyLine XLP - Sicherungslasttrennschalter vertikal

