



Produktdetails

ZX1058
ZX1058 30 mm x 298 mm x 5 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZX1058
Bestellnummer	2CPX041924R9999
EAN	4011617419242
Beschreibung	ZX1058 30 mm x 298 mm x 5 mm
Langbeschreibung	Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 = 298 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A

Technische Daten	
Normen	DIN 43673-1
Bemessungsstrom (I _n)	440 A
Ausführung	flach
Anzahl Pole	1
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Sammelschiene
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt

Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	298 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	5 mm
Gewicht	0.402 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.402 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001522 - Sammelschiene
ETIM 9	EC001522 - Sammelschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369001
eClass	V11.0 : 27370303

Kennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Kupfer-Sammelschienen

