



Produktdetails

TH312S

TH312S Standschrank, Reihen: 12, 1850 mm x 800 mm x 225 mm, II (schutzisoliert), IP44



Allgemeine Informationen	
Typ	TH312S
Bestellnummer	2CPX010953R9999
EAN	4011617109532
Beschreibung	TH312S Standschrank, Reihen: 12, 1850 mm x 800 mm x 225 mm, II (schutzisoliert), IP44
Langbeschreibung	Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP44, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflügelige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 800 x 225, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 3, Platzeinheiten 432, vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern

Technische Daten	
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 162.6 W $\Delta t = 25K$ 214.6 W $\Delta t = 30K$ 269.3 W

Anzahl	3
Flanschöffnungen	
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Anzahl	156
Leitungseinführungen	
Rastereinheiten (RE)	12
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusotyp	Standschrank
Bauhöhe	8
Montageart	Standschrank
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahlplatte / Kunststoff
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	432
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	a9384434-706f-4938-bb0f-956739599fbf Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
Breite	800 mm
Höhe	1850 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	56.967 kg
Einbautiefe (t2)	170 mm
Stärke	Schrankmaterial 1 mm Türmaterial 1 mm
Maßzeichnung	2CPC000021D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
-------	-----------------

Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	59.246 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100021X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC129922M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A7921

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010450R9999	TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	Stück
2CPX010452R9999	TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	Stück
2CPX010454R9999	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	Stück
2CPX010456R9999	TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	Stück
2CPX010457R9999	TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	Stück
2CPX010458R9999	TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	Stück
2CPX010460R9999	TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	Stück
2CPX010850R9999	TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	Stück
2CPX010851R9999	TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	Stück
2CPX010852R9999	TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010494R9999	TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm	TZ510	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX038001R9999	ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	Stück
2CPX010575R9999	TZG305 Sockel, 50 mm x 800 mm x 203.5 mm	TZG305	1	Stück
2CPX010576R9999	TZG310 Sockel, 100 mm x 800 mm x 203.5 mm	TZG310	1	Stück
2CPX010475R9999	TZ323 Kabelabfangschienen/-Modul, 35 mm x 750 mm x 19 mm	TZ323	1	Stück
2CPX010505R9999	TZ610 Zubehör, 300 mm x 100 mm x 25 mm	TZ610	1	Stück
2CPX010507R9999	TZ612 Montagezubehör, 50 mm x 150 mm x 25 mm	TZ612	1	Stück
2CPX010510R9999	TZ615P4 Transportösen, 105 mm x 35 mm x 35 mm	TZ615P4	1	Stück
2CPX010511R9999	TZ616 Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616	1	Stück
2CPX010799R9999	TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	Stück
2CPX010999R9999	TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	Stück
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 44 - Geschweißt

