



Produktdetails

SZ-DB126N

SZ-DB126N Verdrahtungsbrücke



Allgemeine Informationen	
Typ	SZ-DB126N
Bestellnummer	GHV0361425R0040
EAN	4012233557608
Beschreibung	SZ-DB126N Verdrahtungsbrücke
Langbeschreibung	Flexible Verdrahtungsbrücken mit den Vorteilen, bei gleichem Anschlussquerschnitt kleinere Abmessungen (mehr Platz in der Klemme) und nahezu keine Übergangswiderstände zu haben. Sie bieten höhere Zuverlässigkeit, da sich Aderendhülsen bei extremen Bedingungen lösen können.

Technische Daten	
Zubehörtyp	Verbindungstechnik
Zubehör anbaubar	Ja

Material Compliance	
RoHS Information	9AKK108468A1265
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

RoHS Datum	20230517
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Gewicht	0.02 kg
---------	---------

Bestelldaten

Menge	25 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.505 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A1265
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002649 - Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8544 42 90
eClass	V11.0 : 27144076

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör → Klemmen und Montagematerial

