



Produktdetails

UK660MV

UK660MV Mediaverteiler , Unterputzmontage, 60 PLE, 5-reihig, IP30, Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 872 mm x 384 mm x 97 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	UK660MV
Bestellnummer	2CPX031386R9999
EAN	4011617313861
Beschreibung	UK660MV Mediaverteiler , Unterputzmontage, 60 PLE, 5-reihig, IP30, Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 872 mm x 384 mm x 97 mm
Langbeschreibung	Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblechmontageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte drehbare 3-fach Steckdose stellt die Stromversorgung sicher. Ein 12-fach Patchpanel bietet ausreichend Platz für Keystone und E-DAT Module z. B. für RJ45. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24

Technische Daten	
Normen	DIN 43871
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V

Bemessungsstrom (I _n)	63 A
Verlustleistung	Δt = 30K 155 W
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	5
Verschlusstyp	Drucktaste
Konfigurierung	ausgebaut mit Patchpanel, Montageplatte für Multimediaanwendungen und 3-fach Steckdose drehbar
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäusetyp	Multimedia-Verteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	60
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	ohne Klemmen

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100018X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	384 mm
Höhe	872 mm
Tiefe	97 mm
Gewicht	5.563 kg
Einbautiefe (t ₂)	88 mm
Maßzeichnung	2CPC000001D0201 2CPC000003D0201 2CPC000004D0201 2CPC000007D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	5.786 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweden)	2201268

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		2CPC100018X0201

Installation / Montage		
Montage- und Betriebsanleitung		2CPC130102M5601

Hauptdokumente		
Datenblatt, technische Information		2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling - BIM		9AKK107046A7947

Klassifizierungen		
ETIM 8		EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9		EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)	
WEEE B2C / B2B		B2C
CN8		85381000
eClass		V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		U

Accessories		
--------------------	--	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX062745R9999	ZK50BT Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme	ZK50BT	1	Stück
2CPX030892R9999	ZK507 ZK507 FI-Anschluß-Schiene 5x10qmm , Direct mounting, IP30, Abmessungen: 36 mm x 42 mm x 15 mm	ZK507	1	Stück
2CPX031413R9999	UZT4 Sicherheitsschloss , Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT4	1	Stück
2CPX031412R9999	UZT3 Sicherheitsschloss , Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT3	1	Stück
2CPX038625R9999	ZE310 Patchmodul , Abmessungen: 73 mm x 18 mm x 66.7 mm	ZE310	1	Stück
2CPX038612R9999	ZE311 Buchse RJ45 , Abmessungen: 23.4 mm x 16.3 mm x 36.1 mm	ZE311	1	Stück
2CPX039246R9999	ZE316 Modul , Abmessungen: 22.3 mm x 16.3 mm x 25.5 mm	ZE316	1	Stück
2CPX039248R9999	ZE318 Modul , Abmessungen: 22.3 mm x 16.3 mm x 27.8 mm	ZE318	1	Stück
2CPX039247R9999	ZE317 Modul , Abmessungen: 22.3 mm x 16.3 mm x 27.8 mm	ZE317	1	Stück
2CPX031434R9999	UZ91P4 Hohlwandset , Abmessungen: 80 mm x 120 mm x 30 mm	UZ91P4	1	Stück
2CPX031406R9999	AP660 Montagezubehör , 60 PLE, 5-reihig, Abmessungen: 872 mm x 384 mm x 90 mm	AP660	1	Stück
2CPX061178R9999	ZX29 Montagetraverse , Abmessungen: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	Stück
2CPX061177R9999	ZE225 Steckdose , Abmessungen: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	Stück
2CPX031408R9999	UZB2 Verbindungsset , Abmessungen: 109 mm x 109 mm x 36 mm	UZB2	1	Stück
2CPX061211R9999	ZE227 Steckdose , Abmessungen: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	Stück
2CPX031427R9999	ZE224 Steckdose , Abmessungen: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	Stück
2CPX039249R9999	ZE319 Modul , Abmessungen: 21.9 mm x 16.5 mm x 29.6 mm	ZE319	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler → UK600

