



Produktdetails

ED4

ED4 Hutprofilschiene, 35 mm x 994 mm x 15 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ED4
Bestellnummer	2CPX039384R9999
EAN	4011617393849
Beschreibung	ED4 Hutprofilschiene, 35 mm x 994 mm x 15 mm
Langbeschreibung	Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 4, Länge 688 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45.

Technische Daten	
Ausführung	DIN-Schiene gemäß EN50022
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusetyp	Tragschiene
Form	quadratisches Loch
Ausführung der Oberfläche	sendzimir verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Platzeinheiten (PLE)	0

Zählerfelder0

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Abmessungen		
Breite		994 mm
Höhe		35 mm
Tiefe		15 mm
Gewicht		0.63 kg

Bestelldaten		
Menge		Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1		
Bruttogewicht		0.655 kg
Verpackungseinheit 1		

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		2CPC100019X0201

Installation / Montage		
Montage- und Betriebsanleitung		No document needed

Hauptdokumente		
Datenblatt, technische Information		2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen		
ETIM 8		EC001285 - Tragschiene
ETIM 9		EC001285 - Tragschiene
WEEE Kategorie		Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8		73269098
eClass		V11.0 : 27400602
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Zubehör → Allgemeines Zubehör



00 00000000 00 00 00000000 00 00 00000000 00 00 00000000 00