



Produktdetails

ZXM1098
ZXM1098 30 mm x 350 mm x 5 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZXM1098
Bestellnummer	2CPX041570R9999
EAN	4011617415701
Beschreibung	ZXM1098 30 mm x 350 mm x 5 mm
Langbeschreibung	Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 350 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A

Technische Daten	
Normen	DIN 43673-1
Bemessungsstrom (I _n)	440 A
Ausführung	flach
Anzahl Pole	1
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Sammelschiene
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite	350 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	5 mm
Gewicht	0.445 kg

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.445 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001522 - Sammelschiene
ETIM 9	EC001522 - Sammelschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369001
eClass	V11.0 : 27370303
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Montiert
→ Kupfer-Sammelschienen

